

| : 726-812


Rangierwabe; 32-polig; Aufdruck 33-64; Kammerfarben einheitlich blau; für 19"-Ge-  
stelle; 180° gedreht; 1,50 mm<sup>2</sup>; dunkelgrau

<https://www.wago.com/726-812>



:  dunkelgrau

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

## Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) $\Delta$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

## Anschlussdaten

### Anschluss 1

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Drücker
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> / 22 ... 18 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG
Abisolierlänge	10 mm / 0.39 inch
Polzahl	32
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

### Anschluss 2

Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen 2	2
Eindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 2	0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> / 22 ... 18 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen 2	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG

## Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	131,9 mm / 5.193 inch
Tiefe	33,4 mm / 1.315 inch

## Mechanische Daten

Aufdruck	33 ... 64
Bauform	schmale Bauform

## Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	blau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	1,472 MJ
Gewicht	120 g

## Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	30 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143652582
Zolltarifnummer	85369010000

## Zulassungen / Zertifikate

### Allgemeine Zulassungen



CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850

## Downloads


### Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-812 

## Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang pdf 2162.18 KB 

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Aderendhülse

##### 1.1.1.1 Aderendhülse



[: 216-202](#)  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau

[: 216-123](#)  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben

#### 1.1.2 Beschriftung

##### 1.1.2.1 Beschriftungsschild



[: 793-5500/793-035](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[: 793-5501/000-006](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[: 793-5501/000-014](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[: 793-5501/000-002](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



[: 793-5501/000-007](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[: 793-5501/000-023](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[: 793-5501/000-017](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[: 793-5501/000-012](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



[: 793-5501/000-005](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[: 793-5501/000-024](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[: 793-5501](#)  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[: 2009-115](#)  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

## 1.1.2 Beschriftungsstreifen



### : 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

## 1.1.3 Brücken

### 1.1.3.1 Brücken



### : 709-107

Drahtkettenbrücken; 0,5 mm<sup>2</sup>; isoliert; grau

## 1.1.4 Werkzeug

### 1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



### : 210-719

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft