

## AMPLIMITE

Interne TE-Nummer 5205817-8

D-Sub Locking &amp; Mounting, Female Screwlock Assembly Kit, Screw Length .5 in [12.7 mm]

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder &gt; D-förmige Steckverbinder &gt; D-Sub-Zubehör &gt; Verriegelung und Befestigung

D-förmiges Steckverbinderzubehör: **Schraubsicherungsmontage-Kit mit Innengewinde**

Schraubenlänge: 12.7 mm [ .5 in ]

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Produkttyp	Zubehör
D-förmiges Steckverbinderzubehör	Schraubsicherungsmontage-Kit mit Innengewinde

### Montage und Anschlusstechnik

Material der Schraubenbeschichtung	Zink
Schraubsicherungsausführung	Schraubsicherung mit Federring und Sechskantmutter
Schraubenmaterial	Stahl
Schraubenoberfläche	Gelbes Chromat
Gewindegröße der Schraube und Bohrung	4-40 UNC
Schraubenlänge	12.7 mm[.5 in]

### Abmessungen

Gewindelänge	7.92 mm[.312 in]
--------------	------------------

### Betrieb/Anwendung

Zur Verwendung mit	Metallgehäuse oder reine Kunststoff-Steckverbinder (HDP oder HDF)
--------------------	-------------------------------------------------------------------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
Verpackungsmethode	Paket, Satz

## Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 (209) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Pb (.35% in Component Part) <b>Sicherheitshinweise:</b> Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyclen Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer51864  
PIDG RINGZUNGENKABELSCHUHE



TE Teilenummer205558-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,2



TE Teilenummer205555-2  
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,1



TE Teilenummer1757819-8  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,3,CT



TE Teilenummer212447-1  
SCREW RTNR KIT,AMPLIMITE



TE Teilenummer2562-201-2031L  
CONT SOC ASSY



TE Teilenummer211883-5  
SCREW RETAINER KIT,AMPLIMITE



TE Teilenummer38943-16L  
CONT SOC ASSY



TE Teilenummer38943-22L  
CONT SOC ASSY

## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### KIT SCREWLOCK FEMALE

Englisch

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5205817-8\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5205817-8\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5205817-8\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Umweltverträglichkeit von Produkten



[MD\\_5205817-8\\_01162012034](#)

Englisch

[MD\\_5205817-8\\_01162012034](#)

Englisch

---

**Benutzeranleitungen**

**Anleitung (USA)**

Englisch