

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./GTIN	Garantie
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Wasserspielpumpe</b> <b>WPS 4000 R</b>			30424	<b>24</b> <b>Monate</b>
	<b>Masterbox Informationen</b>				
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg) brutto</b>	<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>		
47,0	33,0	36,0	11,6	4	
<b>Artikel Informationen</b>					
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>			
31,0	22,5	17,2	2,4 / 2,7	1	
<b>Wasserspielpumpe</b> <b>WPS 4000 R</b>			<b>Menge / Palette:</b>		<b>100</b>
			<b>Menge / LKW:</b>		<b>3.300</b>

**Kurzbeschreibung:**

Leistungsstarke, standfeste Pumpe für den Einsatz in Teichen und Zierbrunnen im Innen- und Außenbereich. Neben den Aufsätzen für 3 verschiedene Wasserspiele und dem vertikal justierbarem Teleskopsteigrohr verfügt dieses Modell auch über ein 3-Wege-Ventil mit separatem Schlauchanschluss. Geeignet zur Gestaltung von Wasserspielen, Bachläufen, Wasserfällen oder zum Betrieb von Filtersystemen.

**Technische Daten:**

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz  
 Motor: 75 Watt  
 Förderhöhe max.: 3 m  
 Fördermenge max.: 4.000 l/h  
 max. Eintauchtiefe: 2 m  
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-  
 Pumpenausgang: 24,66 mm  
 Korngröße: 4 mm  
 Max. Temperatur Medium: 35 °C  
 Teichvolumen: 10.000 l

**Lieferumfang:**

Vertikal justierbares Teleskopsteigrohr mit 3 Wasserspieldüsen und Kugelgelenk  
 1 x Schlauchanschlussstück (15, 20 & 25 mm)  
 1 x 3-Wege-Ventil  
 1 x Filterschwamm

**Prüfzeichen:**

