

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-754

Unser leichtester, Touchscreen-kompatibler, schnittfester Handschuh der Schnitzzchutzstufen ANSI A4/ISO D.



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

Ein Schnitzzchutz, den Sie niemals ausziehen möchten.

- Extrem dünner Handschuh der Schnitzzchutzklassen ANSI A4/ISO D mit einer dreimal höheren Schnittfestigkeit* für einen unschlagbaren Schutz
- Touchscreen-Kompatibilität für eine größere Produktivität
- Extrem leichte Konstruktion für eine hohe Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage scharfkantiger Teile

* Im Vergleich zu einem Handschuh der Schnitzzchutzstufen ANSI A2/ISO B



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Kfz-Ersatzteilmarkt

Einsatzbereiche

- Montage und Prüfung von Komponenten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Endmontage
- Veredelung von Materialien und Produkten

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-754

Unser leichtester, Touchscreen-kompatibler, schnittfester Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A4/ISO D.

Hauptmerkmale

- Der leichteste Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A4/ISO D mit integrierter INTERCEPT™ Technology. Dieser extrem dünne, atmungsaktive Handschuh bietet einen hohen Schnittschutz ohne Einbußen der Flexibilität und Tastsensibilität
- Durch seine Touchscreen-Kompatibilität muss der Träger die Handschuhe für verschiedene Arbeitsschritte nicht ausziehen.
- Anatomische Passform zur Vermeidung einer schnellen Handermüdung
- Rein und hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatetest®

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

EN 388



3X41D



Technologien



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Touchscreen Compatible

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-754	Veredelung: Innenhandbeschichtung Beschichtungsmaterial: Polyurethan Auskleidungsmaterial: Nylon, Spandex, Edelstahl Manschetten-Stil: Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Grau	• 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551