

fetra Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 200 kg, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5007 Brillantblau, Räder mit
TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 118580



fetra
Transportgeräte



fetra 3-Stern-Treppen-Flaschenkarre

Traglast 200 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite 1300 x 590 mm
- Traglast 200 kg
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Sternsatz mit TPE-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rillenkugellager
Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung Sternsatz	TPE
Traglast	200 kg	Durchmesser Rad Sternsatz	160 mm
Sternsatz	3-Stern	Radlager Sternsatz	Kugellager
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
klappbar	nein	Breite	590 mm
Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Bereifung	TPE	Garantie	10 Jahre
Durchmesser Rad	160 mm	Anlieferung	zerlegt
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	22 kg