

M1
123

PK - Repères unitaires pour câbles



Combinaison de repères pour câbles

Une seule taille pour tous les diamètres

Installation rapide sur support Partex PKH ou POH puis fixé sur le câble à l'aide de colliers

Combinaisons illimitées

Entièrement fermé, tenue parfaite sur le câble

Très résistant aux environnements sévères et parfaitement lisible

Egalement disponible sans halogène (PKZ)

Caractéristiques techniques

Désignation : Repère à composer

Impression : Marquage à chaud

Matière : PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Résistance

Couleurs : 11 couleurs selon codes couleurs internationaux

Inflammabilité : UL94V0

Caractères : Alphanumérique et caractères spéciaux

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède


Température d'emploi : -30°C à +60°C (+90°C en pointe)

Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex

Résistant au temps et à la température selon le programme Partex

Dimensions et conditionnement

Référence	Largeur	Hauteur (B1)	Hauteur (B2)	Hauteur texte	Conditionnement
PK-20004SV**.*	4mm	11,3mm	10mm	4mm	Disque de 500
PK-20004AV**.*	4mm	11,3mm	10mm	4mm	5 sachets de 100



Références à commander

PK-20004SV09.0	0	PK-20004SV40.0	0	PK-20004SVRO.0	0	PK-20004SN0.		PK-20004SV40.-	-
PK-20004SV19.1	1	PK-20004SV40.1	1	PK-20004SVRO.1	1	PK-20004SN1.		PK-20004SV40.+	+
PK-20004SV29.2	2	PK-20004SV40.2	2	PK-20004SVRO.2	2	PK-20004SN2.		PK-20004SV40./	/
PK-20004SV30.3	3	PK-20004SV40.3	3	PK-20004SVRO.3	3	PK-20004SN3.		PK-20004SV40..	.
PK-20004SV40.4	4	PK-20004SV40.4	4	PK-20004SVRO.4	4	PK-20004SN4.		PK-20004SV40.terre	ter
PK-20004SV59.5	5	PK-20004SV40.5	5	PK-20004SVRO.5	5	PK-20004SN5.		PK-20004SV40.=	=
PK-20004SV69.6	6	PK-20004SV40.6	6	PK-20004SVRO.6	6	PK-20004SN6.		PK-20004SV40.~	~
PK-20004SV79.7	7	PK-20004SV40.7	7	PK-20004SVRO.7	7	PK-20004SN7.		PK-20004SV29.+	+
PK-20004SV80.8	8	PK-20004SV40.8	8	PK-20004SVRO.8	8	PK-20004SN8.		PK-20004SV69.-	-
PK-20004SV90.9	9	PK-20004SV40.9	9	PK-20004SVRO.9	9	PK-20004SN9.			
PK-20004SV40.A	A	PK-20004SVRO.A	A	KIT PK 2/4 0-9 JA		10 DISQUES DE 0 A 9 FOND JAUNE (PU x 10)			
PK-20004SV40.B	B	PK-20004SVRO.B	B	KIT PK 2/4 0-9 CC		10 DISQUES DE 0 A 9 CODE COULEUR (PU x 10)			
	I		I	KIT PK 2/4 A-Z JA		26 DISQUES DE A à Z FOND JAUNE (PU x 26)			
PK-20004SV40.Y	Y	PK-20004SVRO.Y	Y	KIT PK 2/4 SN CC		10 DISQUES VIERGE CODE COULEUR (PU x 10)			
PK-20004SV40.Z	Z	PK-20004SVRO.Z	Z						
ACCESSOIRES		PKH070 (noir)		POH07060AA*		POH18110AA*		* 0 = noir, 4 = jaune	
		PKH110 (noir)		POH12082AA*		POH30152AA*		9 = blanc	