


Tischgehäuse - *ratiopac* PRO / -air

Modulschienen hinten, Mitte

Bestellinformationen

 <p>06108090</p>	<p>Zur indirekten Backplane Befestigung mit Isolierstreifen</p>  <p>04400001</p> <p>Typ ST</p>  <p>06197016</p> <p>Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig; Modulschiene Typ AB (AB = Abstützung) ist notwendig, damit die Führungsschienen für die 80 mm Rear I/O-Karten befestigt werden können; ohne Bedruckung 1 Stück (LLG 10)¹⁾</p>	<p>Zur direkten Backplane Befestigung</p>  <p>04400002</p> <p>Typ VT</p>  <p>06197017</p> <p>Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig; Modulschiene Typ AB (AB = Abstützung) ist notwendig, damit die Führungsschienen für die 80 mm Rear I/O-Karten befestigt werden können; ohne Bedruckung 1 Stück (LLG 10)¹⁾</p>	<p>Zur direkten Befestigung von Steckverbindern nach EN 60603-2 (DIN 41612)</p>  <p>04400003</p> <p>Typ MZ</p>  <p>06197018</p> <p>Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig; Modulschiene Typ AB (AB = Abstützung) ist notwendig, damit die Führungsschienen für die 80 mm Rear I/O-Karten befestigt werden können; ohne Bedruckung 1 Stück (LLG 10)¹⁾</p>																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nutzbare Länge</th> <th>Länge</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>TE</th> <th>mm</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>147,32</td> <td>34561-028</td> <td>34561-128</td> <td>34561-228</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>218,44</td> <td>34561-042</td> <td>34561-142</td> <td>34561-242</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>325,12</td> <td>34561-063</td> <td>34561-163</td> <td>34561-263</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>431,80</td> <td>34561-084</td> <td>34561-184</td> <td>34561-284</td> </tr> <tr> <td>Linsenkopfschraube Torx, 4 x 10</td> <td></td> <td>24571-372</td> <td>24571-372</td> <td>24571-372</td> </tr> <tr> <td>Isolierstreifen siehe Seite</td> <td></td> <td>5.35</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gewindestreifen siehe Seite</td> <td></td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> </tr> </tbody> </table>	Nutzbare Länge	Länge				TE	mm				28	147,32	34561-028	34561-128	34561-228	42	218,44	34561-042	34561-142	34561-242	63	325,12	34561-063	34561-163	34561-263	84	431,80	34561-084	34561-184	34561-284	Linsenkopfschraube Torx, 4 x 10		24571-372	24571-372	24571-372	Isolierstreifen siehe Seite		5.35	-	-	Gewindestreifen siehe Seite		5.35	5.35	5.35		
Nutzbare Länge	Länge																																															
TE	mm																																															
28	147,32	34561-028	34561-128	34561-228																																												
42	218,44	34561-042	34561-142	34561-242																																												
63	325,12	34561-063	34561-163	34561-263																																												
84	431,80	34561-084	34561-184	34561-284																																												
Linsenkopfschraube Torx, 4 x 10		24571-372	24571-372	24571-372																																												
Isolierstreifen siehe Seite		5.35	-	-																																												
Gewindestreifen siehe Seite		5.35	5.35	5.35																																												

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon