




Materialdatenblatt

08.05.2023

TAG32-230TD1
 Artikelnummer: 596-01903



Material:	Typ 1232, Polyester, weiß/transparent (1232)
Farbe:	Weiß (WH), Transparent (CL)
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab +2 °C
Bündel Ø min.:	30.24 mm
Bündel Ø max.:	50.8 mm
Selbstklebend:	Ja
Breite (W):	32.00 mm
Höhe (H):	60.00 mm
Höhe (H2):	228.6 mm
Breite des Trägers (WL):	38.00 mm
Etiketten je Reihe:	1 ST
Foliendicke:	50 µm
Klebstoff:	Acryl

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Materialdatenblatt

08.05.2023

Widerstandsfähigkeit:

Bremsenreiniger: 720 Std. (bei Raumtemperatur), Alkohol: 720 Std. (bei Raumtemperatur), Hydrauliköl: 720 Std. (bei Raumtemperatur)

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:


TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT822OUT

Verarbeitung:

Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.

RoHS 

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.