

# 18 Dachleitern

## Holzdachdeckerleiter

### 1046

Spezialleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken.



Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.

Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden.

Außenbreite: **365 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**



## Dachleiter

### TOPIC 1049/1051

Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.

#### Optional mit Schutzprofil (TOPIC 1051)

Hochwertige Dächer (mit lackierten oder beschichteten Ziegeln z. B. bei Lotus-Effekt) werden durch das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleitern vor Verkratzen geschützt.



Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind konform zur DIN 18160-5.

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:

- ▶ Aluminium natur
- ▶ RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- ▶ RAL 8004 (Kupferbraun)
- ▶ RAL 8011 (Nussbraun)

Lichte Weite: **300 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Holmhöhe: **95 mm**



## Holzdachdeckerleiter 1046

Holmlänge [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
2,30	8	4,8	<b>1046.008*</b>
2,85	10	5,5	<b>1046.010</b>
3,40	12	6,3	<b>1046.012</b>
3,95	14	7,0	<b>1046.014</b>
4,50	16	7,8	<b>1046.016</b>
5,05	18	8,5	<b>1046.018</b>

\* Nur ab Werk lieferbar.

## Dachleiter 1049 ohne Schutzprofil

Länge [m]	Breite [m]	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,96	0,34	7	Aluminium nat.	3,7	<b>1049.007</b>
2,80	0,34	10	Aluminium nat.	5,3	<b>1049.010</b>
4,20	0,34	15	Aluminium nat.	8,0	<b>1049.015</b>
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,7	<b>1049.107</b>
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,3	<b>1049.110</b>
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,0	<b>1049.115</b>
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,7	<b>1049.207</b>
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,3	<b>1049.210</b>
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,0	<b>1049.215</b>
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,7	<b>1049.307</b>
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,3	<b>1049.310</b>
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,0	<b>1049.315</b>

Nur ab Werk lieferbar.

## Dachleiter 1051 mit Schutzprofil

Länge [m]	Breite [m]	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,96	0,34	7	Aluminium nat.	3,8	<b>1051.007</b>
2,80	0,34	10	Aluminium nat.	5,5	<b>1051.010</b>
4,20	0,34	15	Aluminium nat.	8,3	<b>1051.015</b>
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,8	<b>1051.107</b>
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,5	<b>1051.110</b>
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,3	<b>1051.115</b>
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,8	<b>1051.207</b>
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,5	<b>1051.210</b>
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,3	<b>1051.215</b>
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,8	<b>1051.307</b>
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,5	<b>1051.310</b>
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,3	<b>1051.315</b>