

Artikelnummer: 123233

Kurzbeschreibung: Insteekstelling Stora 100, stellingsectie, 5 legborden, b 750 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Stora 100, stellingsectie met 5 of 6 legborden, D 500 mm, aluminium zilveren palen:
[ul]- De verschillende stellingelementen kunnen eenvoudig gecombineerd worden
- Breedte per stellingwand = nominale breedte + 30 mm
- Hoekellemeneten voor optimaal ruimtegebruik
- Planken met 40 mm hoge opstaande rand
- Planken zijn in stappen van 60 mm in hoogte verstelbaar
- Hoogwaardige poedercoating
- Frame: aluzilver (RAL 9006)
- Planken en toebehoren: lichtgrijs (RAL 7035)
- Ieder rek bestaat uit vakken en 1 afsluitframe
- Draagkracht per vak: 100 kg*
- Draagkracht per veld: 600 kg*
- Diepte: 500 mm
- Uniforme hoogte: 2250 mm
* (bij gelijkmatig verdeelde last)
Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\approx 5 : 1$ tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering)

