

**Artikelnummer:** 129949

**Kurzbeschreibung:** Handtrekwagen zonder boorden, luchtwielen, 2500 x 1250 mm

**Langbeschreibung:** Handtrekwagen zonder boorden, luchtwielen, 2500 x 1250 mm: Dissel met veiligheidshandgreep en automatische, gedempte terugkeer naar de rustpositie.

Profielstalen frame van hoekstaal. Vloer van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Kogelgelagerde draaischijf, automatische parkeerrem op de voorwielen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul]<li> laadoppervlak: 2500 x 1250 mm </li><li> Buitenafmetingen: 2700 x 1250 mm </li><li> Hoogte laadoppervlak: 500 mm </li><li> Draagvermogen: 1500 kg </li><li> Wiel a": 410 x 110 mm </li><li> Eigen gewicht: 198 kg</li>[ul]

