

Artikelnummer: 156924

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8162, B 2500 x D 700 x H 840 mm



Langbeschreibung: Werkbank Serie 8162, 8 schuifladen, met dwarsbalk, diepte 700 of 900 mm: De werkbank van de serie 8162 heeft acht laden en een dwarsbalk. De werkbank van de serie 8162 is verkrijgbaar met een diepte van 700 of 900 mm. De werkbank van de serie 8162 is verkrijgbaar in een breedte van 2500 mm of 3000 mm en een diepte van 700 mm of 900 mm. Het 40 mm werkblad, waarvan het oppervlak al geschuurd en geolied is, wordt gedeeld door een dwarsbalk. Elke zijde van het werkblad heeft vier laden, twee 120 mm hoog en twee 150 mm hoog. Elk van de acht laden heeft een draagvermogen van 100 kg en is 90 procent uittrekbaar. Het 4-zijdige draagframe onder het werkblad dient als extra opbergvak. De werkbank van de serie 8162 draagt een oppervlaktebelasting van 1250 kg en wordt volledig gemonteerd geleverd. Meer details: Werkblad: massief beukenhout Oppervlakte geslepen en geolied Dikte van het werkblad: 40 mm Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm) Framepootjes met eindelement en antislipnoppen Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad 8 laden: 4 x 120 mm, 4 x 150 mm, 4 x 150 mm Laden laadvermogen: 100 kg per stuk Laden: Uittreksel 90 procent Met dwarsbalk ErgoScript-stuur met labelstrips Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg Materiaal: beukenhout Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010 Levering volledig gemonteerd Diepte: 700 of 900 mm. breedte: 2500 of 3000 mm of 3000 mm </p></div><div data-bbox="93 538 181 567" data-label="Image">