


Winkelfittings - AG/AG - 90°

2



| Winkel 90° mit Außengewinde | | | | bis 150 bar |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Typ 16 bar MS vernickelt | Typ 16 bar Messing | Typ 25 bar Temperguss verz. | Typ 150 bar 1.4404 | Gewinde |
| WA 50 MSV | --- | --- | --- | M5 |
| WA 18 MSV | WA 18 MS | --- | WA 18 MD ES | R 1/8" |
| WA 14 MSV | WA 14 MS | --- | WA 14 MD ES | R 1/4" |
| WA 38 MSV | WA 38 MS | WA 38 ST | WA 38 MD ES | R 3/8" |
| WA 12 MSV | WA 12 MS | WA 12 ST | WA 12 MD ES | R 1/2" |
| WA 34 MSV | WA 34 MS | WA 34 ST | --- | R 3/4" |
| WA 10 MSV | WA 10 MS | WA 10 ST | --- | R 1" |
| --- | --- | WA 114 ST | --- | R 1 1/4" |
| --- | --- | WA 112 ST | --- | R 1 1/2" |
| --- | --- | WA 20 ST | --- | R 2" |

Typ 3/G8



| Bögen 90° mit Außengewinde | | | | bis 25 bar |
|-----------------------------|-----|-------------------|-----|------------|
| Typ 25 bar Temperguss verz. | L | Typ 16 bar 1.4401 | L | Gewinde |
| --- | --- | BO 18 ES | 50 | R 1/8" |
| BO 14 ST | 36 | BO 14 ES | 60 | R 1/4" |
| BO 38 ST | 42 | BO 38 ES | 70 | R 3/8" |
| BO 12 ST | 48 | BO 12 ES | 80 | R 1/2" |
| BO 34 ST | 60 | BO 34 ES | 100 | R 3/4" |
| BO 10 ST | 75 | BO 10 ES | 120 | R 1" |
| BO 114 ST | 95 | BO 114 ES | 140 | R 1 1/4" |
| BO 112 ST | 105 | BO 112 ES | 160 | R 1 1/2" |
| BO 20 ST | 130 | BO 20 ES | 190 | R 2" |
| BO 212 ST | 165 | --- | --- | R 2 1/2" |

Dichtmittel ab Seite 1010

Wartungsprodukte ab Seite 1047

Rollen und Räder ab Seite 1116

LOCTITE
Spezial Handreiner auf Seite 1068

Gewindereparatursortimente & Gewindeeinsätze ab Seite 995

Fäden und Seile auf Seite 1066

OKS
OKS-Schmierstoffe finden Sie ab Seite 1034

LOCTITE
Reparaturband für Stahl- und Kunststoffrohre auf Seite 1065

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.