



Hi-Speed USB 2.0 aktives Anschlusskabel

A-Stecker / B-Stecker, 11 m

Part No.: [510424](#)

EAN-13: 0766623510424 | UPC: 766623510424

Schluss mit Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB-Geräten

Nutzen Sie aktive Anschlusskabel von Manhattan um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Diese einzelne, nicht-kaskadierbare Verbindung bietet eine zuverlässige 11 m lange Verbindung. Aktive Anschlusskabel von Manhattan mit integrierter Repeaterfunktion sind vollständig mit USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten. Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows und Mac, ganz ohne externe Stromversorgung oder Treiberinstallation. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.

Merkmale:

- Erweitert und verstärkt das Signal zu jedem USB Gerät - unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Integrierte Repeaterfunktion bewahrt Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität
- Überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von USB-Druckern
- Bietet eine einzige, nicht verkettbare Erweiterung auf ein Maximum von 11 m
- Plug&Play, Windows7/8 und Mac kompatibel - keine externe

Stromversorgung notwendig

- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- USB 2.0

Elektrische Spezifikationen

- USB-Ausgangsleistung: 5,0 V \pm 5% / 0,17 A / 0,085 W

Ports:

- Typ-A-Stecker
- Typ-B-Stecker

Allgemein

- Durchsatz: 480 Mbit/s
- Stromversorgung über den USB-Port
- Max. Länge: 11 m
- Alle USB-fähigen Systeme

Abmessungen und Gewicht:

- 5,75 x 3,1 x 2,5 cm
- Länge: 11 m
- Nettogewicht: 290 g
- Bruttogewicht: 340 g

Lieferumfang:

- Hi-Speed USB 2.0 aktives Anschlusskabel



