



EXTRACTORES DECORATIVOS
Serie DECORLED-MU
CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220/240V 50 Hz.
- Motor IP-34.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS de alta calidad resistente al UV.
- Panel frontal color blanco con iluminación LED color azul.
- Conexión para conductos diám. 100 mm, 125 mm y 150 mm.
- Rejilla de protección en impulsión.
- Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-retorno.
- Hélice de plástico de siete palas.
- Incluye tornillos y tacos de fijación.
- Klixon de desconexión motor 40°C.


CURVAS DE RENDIMIENTO:

DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØD	B	L	L1
DECORLED-MU 100	100	160	126	96
DECORLED-MU 125	125	187	135	101
DECORLED-MU 150	150	216	154	118


DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA) a 3 m
MODELOS STANDARD					
VD 01 040	DECORLED-MU 100	100	14	88	33
VD 01 042	DECORLED-MU 125	125	16	165	34
VD 01 044	DECORLED-MU 150	150	24	265	37
MODELOS CON TEMPORIZADOR					
VD 01 041	DECORLED-MU 100 T 	100	14	88	33
VD 01 043	DECORLED-MU 125 T 	125	16	165	34
VD 01 045	DECORLED-MU 150 T 	150	24	265	37
ACCESORIOS					
VD 01 059	Clapeta anti-retorno diám. 100	100			
VD 01 060	Clapeta anti-retorno diám. 125	125			
VD 01 061	Clapeta anti-retorno diám. 150	150			