

Datenblatt Artikel 434400

Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 5 L

olivgrün, pulverbeschichtet

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6306-VP
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm



EAN	4007228434408
Stück / Lage	25
Mindest.Best.	5
Tiefe	120
Best.einheit	Stück
Volumen L	5
Breite Pal	0,8
Btl in Karton	0
Summe Kartons	35
Breite	230
Farbe	oliv
Stück / Palette bzw Kiste	175
netto Kg	1,85
Lagen	7
VE	5
Volumen m3	0
brutto Kg	1,95
Höhe	310
Länge Pal	1,2
Brutto Gewicht Pal Kg	343,75
Bruttogewicht VE Kg	9,25
Höhe Pal	2,32
Kartons pro Lage	5
Zolltarif	73102990