

# Datenblatt Artikel 950700

Trichter HD-PE 164 mm mit Öse,  
naturfarben

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Ø der Trichteröffnung = 164 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 17 mm
- Fassungsvermögen 790 ml



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Lagen</b>	6
<b>Mindest.Best.</b>	12
<b>Volumen L</b>	0.79
<b>EAN</b>	4007228701326
<b>Höhe Karton</b>	360
<b>VE</b>	12
<b>Volumen m3</b>	0,034425
<b>brutto Kg</b>	0,09
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	1,15
<b>Farbe</b>	natur
<b>Gewicht VE</b>	0,310
<b>Stück / Lage</b>	108
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Länge Karton</b>	375
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>Summe Kartons</b>	54
<b>Breite</b>	164
<b>Breite Karton</b>	255
<b>Höhe Pal</b>	2,31
<b>Kartons pro Lage</b>	9
<b>Tiefe</b>	164
<b>Zolltarif</b>	39241000
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	82,09999999999999
<b>netto Kg</b>	0,07
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Höhe</b>	198,4
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	648