

**Artikelnummer:** 191261

**Kurzbeschreibung:** SSI Schäfer Archivregal, Anbaufeld, 5 Böden, B 750 x T 300 mm, verzinkt

**Langbeschreibung:** 2000 mm hoch/ideal zur Archivierung von Normordnern, aber auch zur Lagerung anderer Güter, da die Fachböden im Raster von 25,5 mm verstellbar sind. Durch 3 Breiten (750, 995 und 1285 mm) können die vorhandenen Räume optimal genutzt werden.

Schnelle, schraubenlose Montage

beliebig erweiterbar

erhältlich in 3 Bodenbreiten

ein- oder doppelseitige Bestückung

Ständerrahmen und Böden lackiert in Lichtgrau (RAL 7035)

Ständerrahmen mit Metallfußplatte zur Bodenbefestigung

bei Regalfeldern mit 300 mm Fachbodentiefe muss mindestens bei jedem dritten Regalfeld ein Kreuzverband zur Längsversteifung eingesetzt werden

600 mm tiefe Fachböden mit Längsverband und Mittelanschlag, so dass Ordner nicht durchrutschen

Gesamtbreite: Anbauregale = Fachbodenbreite + 30 mm

max. Tragkraft pro Fachboden: bei Bodenbreite 750 mm = 60 kg, bei

Bodenbreite 995 mm = 100 kg, bei Bodenbreite 1285 mm = 150 kg

max. Tragkraft pro Regalfeld: 2200 kg



Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052939207261