


ATEN KL1508AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port, D

Artikelnummer	14.01.6216
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KL1508AN D
EAN (Einzelstück)	4710423777477



KVM-Switch mit Konsole inkl. TFT Display, Tastatur und Touchpad

- 8 Port KVM-Switch für den Anschluss von PC über VGA und USB - oder PS/2 - Anschlüsse
- Konsole in 1 HE mit 2-Punkt- hochklappbaren 48 cm TFT Display, Tastatur und Touchpad
- Passwortgeschützt (4 User Profile möglich)
- OSD (On Screen Display über Hot key aktivierbar)
- Ein zusätzlicher Front-Panel PS/2-Port für den zusätzlichen Anschluß einer Maus
- Zusätzliche Bedienkonsole möglich: Anschluß für VGA, Tastatur/Maus (PS/2)
- Display aufklappbar bis 120°
- Platzsparende Bauhöhe: 44 mm
- Einbautiefe dem Rack anpassbar für Einbautiefe: 42 cm - 77 cm
- Rack Mounting Kit
- Max. Auflösung 1280x1024
- DDC2B
- Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 614 mm
- Tastaturlayout: Deutsch
- Zusätzlicher Konsolport für Laptop über USB

Tastatur-Layout:

- Deutsch (D)

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger

Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Stellfläche (BxT)	760 x 482 mm
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	19" (48 cm)
Tastatur-Layout	DE
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	680 mm
Verpackungstiefe	830 mm
Paketgewicht	18.907 kg