

VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.1070 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1070 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049611115 |



Konverter zur Umsetzung eines Fast Ethernet TP-Port auf Multimode Glasfaser

- Anschluss TP-Seite: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX; Geschirmte RJ-45 Buchse mit Auto MDI/MDI-X Erkennung; Auto-negotiation für Geschwindigkeit und automatische Duplex Erkennung; 10/100Mbit/s, Full/half-duplex
- Anschluss LWL-Seite: IEEE 802.3u 100Base-FX kompatibel; 100Mbit/s, Full-duplex, Far End Fault Function; Für Multimode-Faser-Kabel 62.5/125µm und 50/125µm; Mini-GBIC Steckplatz, bestückt mit Mini-GBIC Modul LC
- Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 500m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser
- Abmessungen (BxTxH): 70x108x25mm
- Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes externes Netzteil
- Hinweis: Die Konverter verfügen nicht über eine Repeaterfunktion

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Netzwerk-Konverter |
| Produkttyp | Netzwerk Medienkonverter |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Konverter, Handbuch, Steckernetzteil (5V DC, 1A), Mini-GBIC Modul SX/LC |
| RJ-45 Port (Mbit/s) | 10/100 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Fiber Port (Mbit/s) | 10/100 |
| Anzahl Ports RJ-45 | 1 |
| Anzahl Ports Fiber LC | 1 |
| Konvertiert von/nach | RJ-45/LC |
| Faser | Multimode |
| Ethernet Fiber Standard | 100Base-FX |
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 108 mm |
| Gewicht | 193.7 g |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 120 mm |
| Verpackungstiefe | 230 mm |
| Paketgewicht | 1 kg |