




TRILEDO

Deckenleuchte, LED, 3000K, eckig, schwarz matt, 38°, 6,2W, inkl. Treiber

Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILEDO SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß, aluminium gebürstet und schwarz matt. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit einer effizienten COB LEDs mit 6,2W und der enthaltene LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	113940
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.05
Lumen	640 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Länge	8.5 cm

Lichtquelle

916451	
--------	---

Breite	8.5 cm
Höhe	9.5 cm
Nettogewicht	0.94 kg
Bruttogewicht	1.032 kg
BIG WHITE Seite	257