

Artikelnummer: 73151

Kurzbeschreibung: Kastenwagen KW-ET 400, blau

Langbeschreibung: Kastenwagen Typ KW-ET 400: Für Schüttgüter jeder Art. Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung, Grundrahmen aus Profilstahl. Mit Schiebegriff und Federkippsicherung, öl- und wasserdicht verschweißt. Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler serienmäßig, mit Abrutschsicherung. 2 Räder und 1 Lenkrolle aus Vollgummi (a'Ëœ 250 x 60 mm). Farben: Blau (RAL 5012), Rot (RAL 3000) oder Grau Tragkraft: 300 kg Typ KW-ET 400
Muldeninhalt: ca. 400 Liter Außenmaße: L 1330 x B 900 x 1090 mm Schüttkantenhöhe: 740 mm
Gewicht: ca. 82 kg

EAN/GTIN: 4052462041820

