


## Scharnieren • met bevestigingsdraad

25160.0360



### Productbeschrijving

Deze scharnieren kenmerken zich door het compacte, robuuste ontwerp en het geïntegreerde montageschroefdraad.

### Materiaal

#### Stelschroef

- Roestvast staal

#### Huls

- RVS 1.4308

#### As


- Roestvast staal

### Meer informatie

#### Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen													[g]	Artikelnr.	
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>				
[mm]															
Roestvast staal															
60	36	21,5	M8	8	15	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360		

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."