

**Serie 4, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBA3340B0**



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **Rote LED-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **Versenkknebel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Eco Clean Direct:** weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.
- **1-fach ebenenunabhängige Teleskopschiene:** kann in jeder Backebene platziert werden.

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Eco Clean-Programm, Hydrolytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Metall lackiert  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 34.1 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill  
 Backofenregelung: ..... mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242005356690  
 Anzahl der Innenräume: ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3400 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## **Serie 4, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz HBA3340B0**

- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### **Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

---

#### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

#### **Design**

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

#### **Reinigung**

- Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

#### **Komfort**

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### **Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung



#### **Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l


#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

**Serie 4, Einbau-Backofen, 60 x 60  
cm, Schwarz  
HBA3340B0**



Maße in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

