

DIGITUS®

**19" Netzwerkschrank Unique - perf. Türen, Tiefe: 800 mm**

Für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt

- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Stahl-Fronttür mit 70% Perforation, einflügelig
- **Rückwand:** Stahl-Rücktür mit 70% Perforation, einflügelig
- **Seitenteile:** Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- **Schließmechanismus:** Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei) • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- **Kabelführungen:** Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite • aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- **Eigenschaften:** inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind • 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert • 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen • eingebaute Tieffensterben sorgen für Stabilität • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel • diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten • Traglast: 800 kg
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** Installations-Set (36x Schrauben, 36x Käfigmuttern, 36x Unterlegscheiben), 1x Adapter für Profil-Halbzylinder, 4x Erdungskabel (inkl. Muttern und Unterlegscheiben)

DN-31116: 42HE • Tiefe: 800 mm, Einbautiefe für Komponenten 563-743 mm



19" Netzwerkschrank Unique - perf. Türen

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank Unique	42 HE	perf. Türen	800 kg	800 x 800 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-31116	11004699