

Krause

escabeau

STABILO® Professional

accès à un côté, 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,65 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,45 m, en aluminium

Numéro d'article: 139765



Krause Escabeau industriel STABILO® Professional

escabeau






- accès à un côté
- 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 1,65 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- longueur de lisse 2,45 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à étrier de sécurité, protection contre l'écartement et les coincements
- équipé de bac et crochet porte-seau
- sabots antidérapants (SafetyCap) en extrémité de lisse

- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- poids 9,5 kg
- assurance qualité certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité, protection contre l'écartement et les coincements
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	oui
longueur de longeron	2,45 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur d'estrade	1,65 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,65 m	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
largeur d'estrade	300 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	renfort	entretoises angulaires sur la marche inférieure
hauteur de travail	3,65 m	Pour escalier	non
nombre de marches	7	soubassement	sabots antidérapants (SafetyCap)
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	certification	certification TÜV
rabattable	oui	garantie	10 années
fonction rabattable	pliables pour un gain de place	Poids	9,5 kg
roulant	non		

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE

