

rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1470 x 600 mm, charge max. par tablette 400 kg, 3 niveaux avec tablette à segments, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 149925



Rayonnage grande largeur

Champ de base

rayonnage grande largeur

- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1470 x 600 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 400 kg
- largeur du compartiment 1350 mm
- 3 niveaux avec tablette à segments
- Réglable au pas de 50 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en



RAL5010 bleu gentiane

- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	tablette à segments
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	tablette réglable au pas	50 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de tablette	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de montant	galvanisé
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	surface de traverses	avec revêtement en plastique
matériau	acier	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	2000 mm	soubassement	pied (chevillable)
largeur	1470 mm	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	600 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	400 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
largeur de compartiment	1350 mm	livraison	démonté
charge maxi par élément	1200 kg	Poids	67,98 kg
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce		

Accessoires

701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc