

Rocholz dévidoir 5000

pour largeur de rouleau 750 mm,
Pour un diamètre de la roulette de
750 mm, hauteur x largeur x
profondeur 680 x 1090 x 770 mm,
soubassement 4 roulettes pivotantes
dont 2 avec freins



Numéro d'article: 208353

Rocholz Système de coupe 5000

Dévidoir

Rocholz dévidoir 5000




- pour largeur de rouleau 750 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 750 mm
- dispositif de coupe : sans dispositif de coupe
- hauteur x largeur x profondeur 680 x 1090 x 770 mm
- force 200 kg
- soubassement 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- tablette
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 7016/RAL2002
- avec label de sécurité GS

Détails techniques








| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| type d'emballage | dérouleur | profondeur | 770 mm |
| mode d'emballage | manuel | installation | tablette |
| convient pour (produit/matériau) | papier, carton, film souple | roulant | oui |
| diamètre de roulette | 750 mm | soubassement | 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins |
| pour largeur de roulette | 750 mm | matériau | acier |
| charge | 200 kg | surface | finition peinture époxy |

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|------------------|
| dispositif de coupe | non | couleur | RAL 7016/RAL2002 |
| hauteur | 680 mm | certification | GS |
| largeur | 1090 mm | Poids | 34 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 208364 |  | compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 750 mm |
| 208369 |  | couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour papier et carton |
| 208370 |  | couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour films |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation |
| 221144 |  | gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7 |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir |
| 526491 |  | cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |
| 552562 |  | carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m ² |