

## Moravia arceau pour cycles CITY GILA

hauteur x longueur x profondeur  
1200 x 800 x 70 mm, En acier  
galvanisée à chaud avec  
revêtement coloris DB703 anthracite,  
structure en acier plat, équipé de  
Avec tube coudé, à sceller

Numéro d'article: 254244

**MORAVIA**  
kompetent und fair



arceau pour cycles





- hauteur x longueur x profondeur 1200 x 800 x 70 mm
- En acier galvanisée à chaud avec revêtement coloris DB703 anthracite
- utilisation double face
- structure en acier plat
- équipé de Avec tube coudé
- à sceller

### Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	équipement montant	tube coudé
type de supports cycles	arceau pour cycles	type de fixation	à sceller
hauteur	1200 mm	matériau	acier
longueur	800 mm	surface de montant	galvanisée à chaud // revêtement

profondeur	70 mm	couleur du montant	anthracite // DB703
utilisation	double face	Poids	21 kg
forme de tube	acier plat		

## Cela s'adapte aussi ...

141963		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 760 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, sans pied
226210		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 1580 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
361701		barrière de parking, hauteur x largeur 500 x 760 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium-rouge, pliable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheiller
520056		protection angulaire, forme angle, hauteur x longueur x largeur 30 x 1000 x 30 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, autoadhésif