


TROAX

porte à battants pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 1200 mm, verrouillable avec cadenas, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière



Numéro d'article: 505671



TROAX Porte battante pour système de cloisons

porte à battants pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 1200 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- verrouillable avec cadenas
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
- volume de livraison : sans serrure



Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	équipement cloison démontable	aucune
équipement de sécurité	parois de séparation	système de fermeture	cadenas
élément de grillage	porte à battants	profilé	tube carré
hauteur	2200 mm	matériau	acier
largeur	1200 mm	surface	laqué
hauteur de maille	50 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
largeur de maille	50 mm	volume de livraison	sans serrure



épaisseur du fil 2,5 mm

Poids 12 kg

Accessoires

505678		rehausse pour porte battante pour parois de séparation, hauteur x largeur 800 x 1200 mm, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
505863		consoles sur pied, pour grille de protection de machine

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion