

Format Tresorbau armoire triple protection

niveau de sécurité : VdS 2, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 600 x 500 mm, 2 niveaux, corps avec laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 523069



Format Tresorbau Armoire triple protection

Niveau de sécurité VdS 2

Format Tresorbau armoire triple protection

- niveau de sécurité : VdS 2
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 600 x 500 mm
- 2 niveaux
- pour 13 classeurs
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- 6 boulons de fermeture Ø 40 mm
- protection supplémentaire par blindage renforcé de serrure et plaque de protection anti-perçage
- porte 123 mm d'épaisseur

- structure en acier
- corps avec laquage
- face avant avec laquage
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 50 000 € / particulier jusqu'à 100 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 367 kg

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| type de meuble | armoire | hauteur intérieure | 925 mm |
| type d'armoire | coffre-fort | largeur intérieure | 517 mm |
| hauteur | 1000 mm | profondeur intérieure | 333 mm |
| largeur | 600 mm | épaisseur de porte | 123 mm |
| profondeur | 500 mm | matériau | acier |
| volume | 159 l | surface de corps | laqué |
| niveau de sécurité | VdS 2 | surface de face avant | laqué |
| équipement armoire | tablettes | verrouillable | oui |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | système de fermeture | serrure à panneton double |
| capacité de classeurs | 13 pièce | casier | non |
| ancrage | ancrage de tablette | nombre de boulons de fermeture | 6 pièce |
| verrouillage | 3 côtés | Ø de boulon de fermeture | 40 mm |
| coupe-feu | pas protégé contre les incendies | couleur de la tablette | comme couleur du corps |
| assurable | oui | surface de tablette | laqué |
| couverture d'assurance | industriel jusqu'à 50 000 € / particulier jusqu'à 100 000 € | Poids | 367 kg |
| protection anti-effraction | oui | | |

Accessoires

528150



serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

504279



horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie