

diable d'empilage

force 150 kg, pelle largeur x profondeur 270 x 200 mm, pliage rapide pour un gain de place, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air

Numéro d'article: 949226



Diable d'empilage pliable

pliable et parfait pour les déplacements

diable d'empilage

- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 270 x 200 mm
- pliage rapide pour un gain de place
- structure en acier
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur x profondeur 1190 x 540 x 480 mm
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 790 x 540 x 330 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diabie de manutention	diabie d'empilage	hauteur	1190 mm
charge	150 kg	largeur	540 mm
largeur de pelle	270 mm	profondeur	480 mm
profondeur de pelle	200 mm	hauteur de rabattage	790 mm
matériau	acier	largeur de rabattage	540 mm
fonction rabattable	pliage rapide pour un gain de place	profondeur de rabattage	330 mm
rabattable	oui	surface	avec revêtement en plastique
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poids	14 kg
Ø de roue	260 mm		