

Feuille de données du produit

fetra[®]
●●●●

Equipements de manutention

Article N°: 28FT32 Double-portes battantes pour chariot préparateur de commandes



Double-portes battantes. Treillis galvanisé, maille de 100 x 50 mm, charnières à boulonner, la porte peut se rabattre à 180° vers le corps du chariot, 2 loquets en fil zingué verrouillables par cadenas (Cadenas non fourni).

Détails techniques:



Longueur de surface utile (mm)	1250
Hauteur totale (mm)	1825
Remarques	par zone de chargement 1250 x 610 mm
Poids (kg)	10,1
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87169090
GTIN	4017976328669