

Kuchen und Tortenvitrine Karina 137

5-seitig isolierverglaste Verkaufstheke. Die höhenverstellbaren (32 mm)Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, die sich frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird eine max. Luftfeuchte von 70% erreicht. Die Türen und der Rahmen sind aus Aluminium silber eloxiert gefertigt, selbstverständlich sind die Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke.



Artikel-Nr.: 23120019
GTIN: 4059395012101



Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen und Torten
- 5-seitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Aufлагewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageboden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 70 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	KARINA 137 Q
Abmessungen außen:	
Breite	1341 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1340 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	3 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial	Glas, Edelstahl
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	279 kg
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	23 mm


Kältemittel

R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	550 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,646 m ²
Energieverbrauch im Jahr	3167 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	48
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	533893
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskezeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de