



Orthomat® Ribbed – Arbeitsplatzmatte

Einlagige Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte mit Rippenoberfläche



- Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatten mit griffiger Rippenoberfläche
- Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
- Antirutschmatte mit Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.
- Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102.
- Optional: Orthomat Safety Ribbed mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.



Farb Variationen



Schwarz

Grau

Grau/Gelb

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
AL010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	1,50 kg
AL010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	3,00 kg
AL010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	38,00 kg
AL010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	2,00 kg
AL010004	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	51,00 kg
AL010004C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	4,00 kg
AL010006	0,6 m x 18,3 m	Schwarz	31,00 kg
AL010006C	0,6 m x pro Laufmeter	Schwarz	1,70 kg
AL060001	0,6 m x 0,9 m	Grau	1,50 kg

Technische Spezifikation

Material	Offenzelliger PVC-Schaum
Oberseite	Gerippt
Materialstärke	9,5 mm
Rollenlänge	100 mm
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke
Montage	Lose verlegbar

Artikel

AL060002	0,9 m x 1,5 m	Grau	3,00 kg
AL060003	0,9 m x 18,3 m	Grau	38,00 kg
AL060003C	0,9 m Laufmeter	Grau	2,00 kg
AL060004	0,6 m x 18,3 m	Grau	25,00 kg
AL060004C	0,6 m Laufmeter	Grau	1,90 kg
AL060005	1,2 m x 18,3 m	Grau	51,00 kg
AL060005C	1,2 m Laufmeter	Grau	4,00 kg
AL060006	0,6 m x 0,9 m (x3)	Grau	
AL060701	0,6 m x 0,9 m	Grau/Gelb	1,50 kg
AL060702	0,9 m x 1,5 m	Grau/Gelb	3,00 kg
AL060703	0,9 m x 18,3 m	Grau/Gelb	38,00 kg
AL060703C	0,9 m x Laufmeter	Grau/Gelb	2,00 kg
AL060704	1,2 m x 18,3 m	Grau/Gelb	51,00 kg
AL060704C	1,2 m x pro Laufmeter	Grau/Gelb	4,00 kg

Technische Spezifikation

Reinigung	Oberfläche fegen/abwischen
Brandschutz	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
Herkunftsland	China
Garantie:	1 Jahr bei Verwendung in einem trockenen Umfeld
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für dauerhafte Verklebung:	F44
Tackifier empfohlen von F.Ball:	F41
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für hohe Belastung / Nassbereiche:	F74, F81, F84

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de