

Productinformatie

22 02 160

- Voor het buigen van draadogen
- Ronde, korte bekken, precisie geslepen
- Gladde spitsen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Rondbuigtang

DIN ISO 5745



Algemeen	
Artikel-nr.	22 02 160
EAN	4003773023173
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	170 g
Afmetingen	160 x 57 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	3,0 mm
Beklengte (L3)	30,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

