

élément angulaire caillebotis de sol

système emboîtable, hauteur x longueur x largeur 25 x 110 x 110 mm, En polyéthylène haute pression avec surface ajourée coloris bleu, résistant résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases



Numéro d'article: 101618



élément angulaire caillebotis de sol


- convient pour zones sèches et mouillées
- système emboîtable
- hauteur x longueur x largeur 25 x 110 x 110 mm
- En polyéthylène haute pression avec surface ajourée coloris bleu
- élément avec système d'emboîtement
- résistant résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | hauteur | 25 mm |
| revêtement de sol | caillebotis de sol | longueur | 110 mm |
| confection | système emboîtable | largeur | 110 mm |
| module | élément angulaire | équipement revêtement de sol | élément avec système d'emboîtement |
| convient pour (secteurs) | zones sèches et mouillées | conducteur d'électricité | non |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| matériau de surface de roulement | polyéthylène haute pression | difficilement inflammable | non |
| surface de revêtement de sol | ajouré | résistance | résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases |
| couleur | bleu | Poids | 0,05 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 504400 |  | distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir |
| 527157 |  | kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois |
| 528713 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane |