

RAPIDLIFT

dolly



draagvermogen 2000 kg, laadvlak
lengte x breedte 330 x 220 mm,
platform met rubber laag, onderstel
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 8
wielen



Artikelnummer: 141804



RAPIDLIFT Dollies voor zware lasten

Draagvermogen 2000 kg

dolly

- draagvermogen 2000 kg
- laadvlak lengte x breedte 330 x 220 mm
- steunplaat lengte x breedte 330 x 220 mm
- platform met rubber laag
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 8 wielen
- wiel Ø 100 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	nylon
type roller	dolly	materiaal velg	nylon
draagvermogen	2000 kg	wiellager	kogellager
lengte steunplaat	330 mm	wielen aantal/soort	8 wielen
breedte steunplaat	220 mm	wiel-Ø	100 mm
lengte laadvlak	330 mm	wielbreedte	35 mm

breedte laadvlak	220 mm	hoogte	120 mm
oppervlak platform	met rubber laag	breedte	228 mm
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaal verwerking	gelast	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	nee	gewicht	8 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat