

## lockerkast

hoogte x breedte x diepte 598 x 225 x 200 mm, met 3 vakken, verdeling 1x3, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 149843







## lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 598 x 225 x 200 mm
- met 3 vakken, verdeling 1x3
- vak hoogte x breedte x diepte 160 x 145 x 175 mm
- openslaande deur met etikettenhouder
- inliggende deuren
- stompe deuren
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type kast	lockerkast	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	598 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	225 mm	vakhoogte (li.)	160 mm
diepte	200 mm	vakbreedte (li.)	145 mm
kast uitrusting	vakken	vakdiepte (li.)	175 mm
vakken aantal	3 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
verdeling vakken	1x3	type deur	openslaande deur met etikettenhouder
onderbouw	sokkel	opstelling	legbord
afsluitbaar	ja	certificering	GS // TÜV
sluitsysteem	cilinderslot	garantie	10 jaar
materiaal	staal	deur uitvoering	inliggend
materiaal verwerking	gelast	gewicht	5 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

## Dit past ook bij ...

501182		wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 1500 x 900 mm, loopvlak van polyamide in grijs
504280		stationsklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm
531089		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 1400 l inhoud, breedte x diepte 1150 x 1300 mm, in antraciet