

Rollcart chariot à plateaux

force 600 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1200 x
800 mm, plateau(x) en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158064



Rollcart Chariot à plateaux










Force 600 kg

chariot à plateaux

- force 600 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1350 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	Sens de la poignée	horizontal
charge	600 kg	rabattable	non
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	800 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de boîtier	acier
matériau plateau(x)	bois	Diamètre de roue	200 mm
Rebord de tableau	aucune	roulement	roulement rainuré à billes
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	900 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1350 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	800 mm		1 pièce
matériau	acier	Poids	80 kg
matériau de finition	soudé		

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

