

VARIOfit kastwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 985 x 590 mm,
onderstel in RAL5010 gentiaanblauw,
onderbouwelementen: 1 kast, 3
etages, hoogte x lengte x breedte
1050 x 1125 x 625 mm, met TPE-
banden

Artikelnummer: 203115



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 250 kg

kastwagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- onderbouwelementen: 1 kast, 3 etages
- hoogte x lengte x breedte 1050 x 1125 x 625 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EASYSTOP en

voetbescherming

- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met rem
- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------|---|
| transporttoestel | transportwagen | banden | TPE |
| type wagen | kastwagen | wiellager | kogellager |
| draagvermogen | 250 kg | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 985 mm | wieluitrusting | zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming |
| breedte laadvlak | 590 mm | materiaal | staal |
| wagen uitrusting | 1 kast, 3 etages | elektrisch geleidend | nee |
| kast | 1 stuks | schuifbeugel | 1 stuks |
| etages aantal | 3 stuks | wielstand | rechthoekig |
| hoogte | 1050 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| lengte | 1125 mm | garantie | 12 jaar |
| breedte | 625 mm | gewicht | 61,25 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 203072 |  | 4 zwenkwielen, voor transportwagens, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203075 |  | schrijfbord voor platformwagens, van hout, staand formaat voor DIN A4 |
| 203076 |  | schrijfbord voor platformwagens, van hout, liggend formaat voor DIN A4 |
| 203078 |  | beschermlijst voor platformwagens, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203079 |  | 4 stootrollen, voor transportwagens, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagens, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203087 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagens, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

| | | |
|--------|---|--|
| 203724 |  | wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |