


dubbele schuifdeur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 1800 mm, met looprail en aanslagbuffers, van staal met slag- en krasvaste poedercoating



Artikelnummer: 205998



Schuifdeur voor scheidingswandsysteem



dubbele schuifdeur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 1800 mm
- systeemmaat 2000 mm
- draadgaas 40 x 40 x 3,8
- met looprail en aanslagbuffers
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating



Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	breedte maas	40 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	draaddikte	3,8 mm
roosterelement	dubbele schuifdeur	scheidingswand uitrusting	looprail, aanslagbuffer
hoogte	2200 mm	profiel	C-profiel
breedte	1800 mm	materiaal	staal
systeemmaat	2000 mm	oppervlak	m. poedercoating
hoogte maas	40 mm	gewicht	93 kg

Gerelateerde Producten

101648		T-paal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
101649		wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem, hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
205965		opzetelement voor schuifdeur voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 750 x 1980 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206039		eindpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206061		hoekpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
886228		middenpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag