

RAPIDLIFT pallethefwagen Royal XL



draagvermogen 5000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 210 mm,
zwenkwielen met staal-banden,
breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen
tandem met staal-banden, breedte
x Ø 75 x 80 mm



Artikelnummer: 210799

RAPIDLIFT Palletheftruck Royal XL

pallethefwagen


- draagvermogen 5000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 210 mm
- draagbreedte 580 mm
- zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
- hefhoogte 210 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- lengte 1540 mm
- gewicht 160 kg

Technische details










hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	80 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte vorkwiel	75 mm

draagvermogen	5000 kg	diameter zwenkwielen	200 mm
lengte vork	1150 mm	breedte zwenkwielen	50 mm
vorkbreedte	210 mm	lengte	1540 mm
draagbreedte	580 mm	stuuruitslag	180 °
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	snelheffing	nee
bediening wielonderstel	handmatig	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (min.)	90 mm	materiaal	staal
hefhoogte (max.)	210 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	staal	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
materiaal vorkwielen	staal	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	gewicht	160 kg

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten