

## rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1670 x 600 x 600 mm, nuttige hoogte 1490 mm, opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas mand), 4 legborden, draadgaasbodem met rand (20 mm), constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, met elastiekbanden



**Artikelnummer: 219866**

## Rolcontainer

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1670 x 600 x 600 mm
- nuttige hoogte 1490 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas mand), 4 legborden
- draadgaasbodem met rand (20 mm)
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- Voor stabilisatie met extra stabiliteitsstang
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met elastiekbanden
- wielnaaf met kogellager
- 2 zwenkwielen met rem




## Technische details

transporttoestel    transportwagen

oppervlak onderstel    galvanisch verzinkt

type wagen	rolcontainer	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsstang
constructies	2 wanden (draadgaas mand), 4 legborden	wiel-ø	100 mm
draagvermogen	500 kg	banden	elastiek
hoogte	1670 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	600 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte	600 mm	wiellager	kogellager
nuttige hoogte	1490 mm	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
platform	doorbroken	legborden / schappen aantal	4 stuks
materiaal platform	draadgaas	legborden / niveaus uitrusting	rand (20 mm)
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	37,1 kg
materiaal onderstel	staal		

## Gerelateerde Producten

219872		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 600 x 600 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 20 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
219873		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 600 x 600 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 100 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw