

META breedvakstelling Multipal S

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1910 x 800 mm, vaklast 1800 kg, 3 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220974



Das Lagersystem



META Breedvakstelling Multipal S

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 1910 x 800 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1800 kg
- vak breedte x diepte 1825 x 800 mm
- 3 niveaus met traversen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen





Technische details

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 50 mm |
| stellingtype | breedvakstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak standaard | verzinkt |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak traversen | m. poedercoating |
| geschikt voor (product/materiaal | grote goederen | stelling uitrusting | legborden |
| materiaal | staal | opstelhoek uitrichting | recht |
| hoogte | 2200 mm | kleur traversen | roodoranje // RAL2001 |
| breedte | 1910 mm | kleur uitvoering | roodoranje/verzinkt // RAL 2001 |
| diepte | 800 mm | certificering | RAL-keurmerk |
| vaklast | 1800 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod |
| vakbreedte | 1825 mm | montage-instructie | insteekbare balken met borgpennen |
| vakdiepte | 800 mm | levering | gedemonteerd |
| veldlast | 10100 kg | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | gewicht | 75,8004 kg |
| legbord-/niveautype | traversen | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|--|--|
| 220962 |  | traversepaar voor breedvakstelling, breedte x diepte 1825 x 800 mm, voor een vaklast van 1800 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |
| 220968 |  | roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 800 mm, voor een vaklast van 500 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 60 x 40 mm, drager 25 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 221057 |  | legbord met stalen panelen voor breedvakstelling, breedte x diepte 1825 x 800 mm, voor een vaklast van 1800 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 221062 |  | Lengtetraversen voor palletstelling, breedte 1825 mm, voor een vaklast van 2200 kg, het legbord wordt de lengteliggers worden met een haakstuk met 4 haken in het staanderframe gehangen en vastgeschroefd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |
| 227950 |  | doorschuifbeveiliging, voor palletstelling, breedte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |
| 227962 |  | gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1100 x 1825 mm, voor traversen lengte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand |
| 227964 |  | gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 500 x 1825 mm, voor traversen lengte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand |
| 503899 |  | hoekopzet voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje |
| 691499 |  | aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven |
| 767557 |  | diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |