

Bauer depot GD-N

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 1557 x 1437 x 1500 mm, voor 4 x 200 liter vat, bodemopvangbak met rooster, Uitgerust met rooster en bodemopvangbak, vorkslaffen

Artikelnummer: 222472



Bauer depot voor gevaarlijke stoffen GD-N

depot

- voor opslag onder dak, buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- hoogte x breedte x diepte 1557 x 1437 x 1500 mm
- voor 4 x 200 liter vat
- met dubbele vleugel deur
- opvangvolume bodemopvangbak 220 l
- constructie van staal
- bodemopvangbak met rooster
- Uitgerust met rooster en bodemopvangbak
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met opklapbaar dak
- vorkslaffen



opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	220 l
type container	depot	afsluitbaar	ja
opslagplaats	onder dak, buiten	dak	opklapbaar
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	type deur	dubbele vleugel deur
hoogte	1557 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	1437 mm	materiaal	staal
diepte	1500 mm	oppervlak	verzinkt
container uitrusting	rooster en bodemopvangbak	materiaal rooster	staal
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	4 x 200 liter vat	gewicht	302 kg

Gerelateerde Producten

222477



roosterlegbord voor depot, breedte x diepte 1385 x 520 mm, voor container breedte x diepte 1437 x 1500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag