


Kappes kast met sleufplaat met bakken

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x
1000 x 410 mm, 72 bakken van
polyethyleen, afsluitbaar met
cilinderslot, romp met slijtvaste
kunststof coating in lichtgrijs

Artikelnummer: 222930

® RasterPlan



KAPPES



Kappes Kast met sleufplaat RasterPlan® met Favorit zichtbakken

kast met sleufplaat met bakken

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm
- 72 bakken van polyethyleen
- uitrusting 54 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 18 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met sleufperforatie
- deuropeningshoek 200 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs

meubeltype	kast	oppervlak romp	kunststof coating
type kast	systeemkast	oppervlak front	kunststof coating
type deur	dubbele openslaande deur met sleufperforatie	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	410 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	sleufplaat met bakken	scheidingswand	nee
aantal bakken x maat	54 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 18 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm	openingshoek deur	200 °
materiaal kist	polyethyleen	kastuitvoering	met deuren
kleur romp	lichtgrijs	gewicht	97,48 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend