

VARIOfit steekwagen voor kratten

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 320 x 250 mm,
constructie van staal (gelast),
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,
wielen met lucht-banden op
plaatstaal-velg

Artikelnummer: 225982



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Stapelsteekwagen

Draagvermogen 200 kg

steekwagen voor kratten




- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen voor kratten	banden	lucht

draagvermogen	200 kg	wiellager	kogellager
breedte schep	320 mm	diameter wiel	260 mm
diepte schep	250 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1105 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	570 mm
kleur	lichtgrijs // RAL7035	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	12,5 kg

Gerelateerde Producten

202870		draagbalken voor stapelsteekwagen, inhangbaar, van staal
500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagen, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm