

staander

baanbreedte 200 mm, hoogte 405 - 720 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 235363



staander

- baanbreedte 200 mm
- hoogte 405 - 720 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Technische details

transporttechniek	transportbaan	draagvermogen	200 kg
baancomponent	steun	materiaal	staal
materiaal rol	staal	oppervlak	m. poedercoating
baanbreedte	200 mm	gewicht	7,88 kg
hoogte	405-720 mm		

Dit past ook bij ...

213523



briefweegschaal, platform van kunststof, Ø 120 mm, weegbereik van 0,002 tot 5 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen

215669		papieren plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht