

WSM beugel

hoogte x lengte x diepte 820 x 1080 x 1170 mm, 2 x 2 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt, uitgerust met heuphoge beugel en extra grote bevestigingsogen voor het bevestigen van diefstalbeveiliging



Artikelnummer: 240223

beugel

- hoogte x lengte x diepte 820 x 1080 x 1170 mm
- 2 x 2 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 540 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met extra hoge beugel
- uitgerust met heuphoge beugel en extra grote bevestigingsogen voor het bevestigen van diefstalbeveiliging
- staanders voorbereid voor montage in rijen
- legbord
- Leveringstoestand gedemonteerd
- voldoet aan de eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van de technische richtlijn 6102 van de ADFC (Duitse fietsclub)

buitenopstelling	fietsenrek	staander uitrusting	beugel, bevestigingsogen voor diefstalbeveiliging
type fietsenrek	beugel	staander functie	voorbereid voor montage in rijen
hoogte	820 mm	opstelling	legbord
lengte	1080 mm	instelhoek	90 °
diepte	1170 mm	reclamevlak	nee
breedte band	55 mm	materiaal	stalen buis
buis-Ø	18 mm	materiaal verwerking	geschroefd
instelplaatsen aantal	2 x 2	oppervlak standaard	vuurverzinkt
gebruik	beide zijden	kleur standaard	zilverkleurig
beugel uitvoering	extra hoog	levering	gedemonteerd
wielafstand	540 mm	norm	technische richtlijn 6102 van de ADFC
staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling	gewicht	38 kg